

Hortum PLN-.-U

Ürün numarası: 567449

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-22 °F...178 °F
Renk	mavi kahverengi sarı yeşil boyasız kırmızı siyah gümüş beyaz
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PE