

Çoklu dağıtıcı
QBT3-3/16T-5/32-U
Ürün numarası: 567786

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	0.126 in
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	32 °F...140 °F
Ürün ağırlığı	0.85 oz
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 3/16" olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik