



Dikey-Basınç Kapama Plakası VMPA1-HS

Ürün numarası: 567805

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	10 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik dikey sıralama	1 için bariyer
Çalışma basıncı	3 bar...8 bar
Havalandırma standart anma debisi	103 l/dak
Hava tahliyesi standart anma debisi	213 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	60 g
Dikey sıralama montaj türü	manifold alt tabanına tekli bağlantı plakasına
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım PA takviyeli