

Plastik hortum

PUN-H-3/16-SI-150-CB

Ürün numarası: 567939

FESTO

Gıda sektörü için uygun (hidrolize dayanıklı).
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap, inç	3/16
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	0,069 Fuß
Min. Bükme radyusu	0,025 Fuß
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-14,4 ... 145 Psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Gıda güvenliği	Üretici beyanına göre
Çevre sıcaklığı	-31 ... 145 °F
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,13 oz/ft
Renk	gümüş
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun Bakır ve PTFE içermez
Hortum için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)