

Hortum PUN-H-5/16-SW-150-CB

Ürün numarası: 567957

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Dış çap inç | 5/16 |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı | 0.121 Ayak |
| Min. bükme yarıçapı | 0.065 Ayak |
| Uygulama notu | TPE-U eter bazlı |
| Hortum özellikleri | Enerji zincirleri için uygun |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -14.4 psi...145 psi |
| Çalışma basıncına ilişkin not | Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz) |
| Yangın testi malzeme | UL94 HB |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir. |
| Temiz oda sınıfı | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Ortam sıcaklığı | -31 °F...145 °F |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı | 3.33 oz/ft |
| Pnömatik bağlantı | dış çapı Ø 5/16" olan soket bağlantısı için |
| Renk | siyah |
| Shore sertliği | D 52 +/-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Hortum malzemesi | TPE-U(PU) |