

# Sınır anahtarı montaj parçası|Rajakytkınrasia SRAP-M-CA1-BB270-1-A-TP20

Ürün numarası: 568236

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasarım                                 | köşeli                                                                                       |
| Standarda dayalı                        | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                                                         |
| Ruhsat                                  | RCM işareti<br>c UL us - Tanınan (OL)                                                        |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)       | AB EMC direktifine göre<br>AB RoHS direktifine göre                                          |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)     | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre<br>Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                                                  |
| Ölçme büyüklüğü                         | Dönüş açısı                                                                                  |
| Ölçüm prensibi                          | manyetik yankı                                                                               |
| Ortam sıcaklığı                         | -20 °C...80 °C                                                                               |
| Analog çıkış                            | 4 - 20 mA                                                                                    |
| Tekrarlama hassasiyeti analog çıkış ± ° | 1 drc                                                                                        |
| Kısa devre dayanımı                     | evet                                                                                         |
| Aşırı yük dayanımı                      | mevcut                                                                                       |
| Çalışma gerilimi aralığı DC             | 15 V...30 V                                                                                  |
| Boşta çalışma akımı                     | 12 mA...20 mA                                                                                |
| Ters polarite koruması                  | tüm elektrik bağlantıları için                                                               |
| Elektrik bağlantısı                     | 9 kutuplu<br>Vidalı terminal<br>takılabilir                                                  |
| Bağlanabilir iletken nominal kesiti     | 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                          |
| Kablo bağlantısı                        | M20                                                                                          |
| İzin verilen kablo çapı                 | 5 mm...13 mm                                                                                 |
| Maks. kablo uzunluğu                    | 30 m                                                                                         |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                                                 |
| Ürün ağırlığı                           | 1000 g                                                                                       |
| Gövde malzemesi                         | Dövme alüminyum alaşım                                                                       |
| Konum göstergesi                        | mavi / siyah                                                                                 |
| Ayar seçenekleri                        | Öğretmek<br>Elektrik bağlantısı üzerinden öğretme                                            |
| Açı algılama ayar aralığı               | 0 drc...270 drc                                                                              |

| Özellik                     | Değer                         |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Koruma türü                 | IP65                          |
| İzolasyon gerilimi          | 50 V                          |
| Aşırı gerilim direnci       | 0.8 kV                        |
| Koruma sınıfı               | III                           |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B2-L                |
| Kirlenme derecesi           | 3                             |