

Hortum PLN-1/4-NT-150-CB

Ürün numarası: 569899

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap inç	1/4
akışla ilgili bükülme yarıçapı	0.105 Ayak
Min. bükme yarıçapı	0.039 Ayak
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-22 °F...176 °F
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	1.94 oz/ft
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 1/4" olan soket bağlantısı için
Renk	boyasız
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PE