

Elektrik bağlantı plakası CAPC-F1-E-M12

Ürün numarası: 570042

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	50 mm x 148 mm x 28 mm
Fieldbus arayüzü	2x M12 kovan 5 kutuplu
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Maks. akım beslemesi	4 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Ruhsat	c UL us - Listelenmiş (OL)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	85 g
Kablo uzunluğu	20 m
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA