

**Hortum**  
**PAN-MF-10X1,25-SW**  
Ürün numarası: 570360

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                         | Değer                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dış çap                         | 10 mm                                                                 |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı  | 65 mm                                                                 |
| İç çap                          | 7.5 mm                                                                |
| Min. bükme yarıçapı             | 45 mm                                                                 |
| Karşılık geldiği norm           | DIN 73378-PA12-PHL                                                    |
| Hortum özellikleri              | Enerji zincirleri için uygun                                          |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.9 MPa<br>-0.95 bar...19 bar<br>-13.775 psi...275.5 psi |
| İşletim ortamı                  | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Mineral yağ         |
| LABS uygunluğu                  | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Ortam sıcaklığı                 | -60 °C...100 °C                                                       |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı     | 0.035 kg/m                                                            |
| Pnömatik bağlantı               | dış çapı Ø 10 mm olan soket bağlantısı için                           |
| Renk                            | siyah                                                                 |
| Shore sertliği                  | D 65 +/-3                                                             |
| Malzeme hakkında not            | RoHS uyumlu                                                           |
| Hortum malzemesi                | PA12-P                                                                |