


Priz
MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX
Ürün numarası: 570367

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarta dayalı	EN 175301-803
Karşılık geldiği norm	EN 61984
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 2 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bağlantı frekansı	50
Kablo çıkışı	açılı
Kablo çıkışına ilişkin not	90° döndürülebilir
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	EN 175301-803'e göre C formu bağlantı şeması
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	3
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	merkezi vidalı M2,5 solenoid valf üzerinde
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	3
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	6 A
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut
Kablo bağlantısı	M12x1,5
İzin verilen kablo çapı	4 mm...6 mm
Bağlantı kesiti	0.25 mm²...0.5 mm²

Özellik	Değer
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-25 °C...125 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Kirlenme derecesine ilişkin not	monte edilmiş durumda
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Gövde rengi	siyah
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç, kalay kaplı