


Sensör kutusu SRBP-M-CA1-YB270-MS-1U-TP20

Ürün numarası: 570404

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Köşeli
Standarda dayalı	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
ISO 13849 ve IEC 61508 (SIL) güvenlik fonksiyonu için onaylı	SIL 2 yüksek yük moduna kadar
Ölçme değeri	Dönme açısı
Ölçme prensibi	Manyetik Reed
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama noktasının çoğaltılabilirliği	+/- 1 deg
Max. Çıkış akımı	500 mA
Max. Anahtarlama gücü AC	10 VA
Max. Anahtarlama gücü DC	10 W
Gerilim düşmesi	$\leq 0,2$ V
Kısa devre korumalı	hayır
Aşırı yüke karşı dayanıklı	temin edilemez
Çıkış sinyali	dijital
Çalışma gerilimi aralığı AC	19,2 ... 28,8 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	19,2 ... 28,8 V
Boşta çalışma akımı	0 ... 10 mA
Kutup korumalı	çalışma gerilimi için
Elektriksel bağlantı	Vidalı klemens 9-pinli Geçmeli
Maks. hat uzunluğu	30 m
Kablo bağlantısı	M20
Müsaade edilebilir kablo çapı	5 ... 13 mm
Bağlanabilir nominal kabo kesiti	2,5 mm ²
Montaj konumu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	1.000 g
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Anahtarlama durum göstergesi	LED
Konum indikatörü	Sarı/siyah
Ayar aralığı, açı kaydı	0 ... 270 deg
Koruma sınıfı	IP65
İzolasyon gerilimi	50 V
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Koruma sınıfı	III
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3
Kirlilik sınıfı	3