


# Otomatik bağlantı rakoru

## QS-F-G3/8-14H

Ürün numarası: 570437

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                       | Değer  |
|---|--|
| Büyükölçü                                     | Standart                                     |
| Nominal genişlik                              | 12 mm  |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi          | Sızdırmazlık halkası                         |
| Tasarım yapısı                                | İtme/çekme prensibi                          |
| Operating pressure complete temperature range | -0,95 ... 16 bar                             |
| Kullanım havası                               | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama      | Yağlamalı operasyon mümkün                   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK       | 3  |
| Gıda güvenliği                                | Üretici beyanına göre                        |
| Çevre sıcaklığı                               | 0 ... 150 °C                                 |
| Müsaade edilebilirlik                         | Germanischer Lloyd                           |
| Max. Sıkma torku                              | 25 Nm  |
| Ürün ağırlığı                                 | 24 g   |
| Pnömatik bağlantı 1                           | G3/8   |
| Pnömatik bağlantı 2                           | For tubing outside diameter 14 mm            |
| Malzeme hakkında not                          | RoHS'a uygun                                 |
| Gövde için malzeme bilgisi                    | Pirinç<br>Krom ve nikel kaplı                |
| Diş sızdırmazlığı için malzeme bilgisi        | FPM  |