



Sonlama Plakası VMPAL-EPL-SD9-IP40

Ürün numarası: 570777

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	43 mm
Uzunluk	107.3 mm
Maks. valf yeri sayısı	8
Valf terminal yapısı	Karıştırılabilir valf boyutları
Maks. valf bobini sayısı	8
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrol basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP40
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	190 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Multi pin
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	9
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sonlama plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm PA takviyeli