

Soket NECU-S-ECG4-HX-Q3

Ürün numarası: 570922

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Bağlantı frekansı	1
Montaj türü	geçmeli
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu Düz soket / Kesme kelepçesi kare tasarım
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	3 A
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Tek tel çapı	0.07 mm
Damar çapı	0.8 mm...1 mm
Bağlantı kesiti	0.14 mm ²
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	2
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	PBT PC
Fiş kontakları malzemesi	altın kaplı
İzin verilen yalıtım kılıfı	PP PVC TPE-E