



Soket
NECU-S-M12G4-P1-IS
Ürün numarası: 570953

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarta dayalı	EN 61076-2-101 EN 61984
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bağlantı frekansı	50
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	17 g
Elektrik bağlantısı 1, işlem	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Altıgen SW18 ve uzunlamasına tırtıklı vida kilidi
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	2.5 kV
Kablo bağlantısı	Sf7
İzin verilen kablo çapı	4 mm...6 mm
Bağlantı kesiti	0.75 mm²
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	-25 °C...85 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3

Özellik	Değer
Gövde malzemesi	PA
Somun malzemesi	PA
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç Beyaz bronz kaplama