


Soket FBS-SCRJ-PP-GS

Ürün numarası: 571017

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	60 Gram
Fieldbus arayüzüne ilişkin not	PROFINET LWL
Ethernet kablosu spesifikasyonu	Işık dalgası iletkeni Polimer elyaf 980/1000 µm Tek tel çapı: 2,2 mm
İzin verilen kablo çapı	6,5 mm...9,5 mm
Koruma türü	IP65 IP67 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Depolama sıcaklığı	-40 °C...70 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE