


Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu CPX-AB-1-7/8-DN

Ürün numarası: 571052

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm
Montaj türü	geçiş deliği ile
Ürün ağırlığı	205 g
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Fieldbus arayüzü	Sub-D, 9 kutuplu, soket
Elektrik bağlantısı	5 kutuplu 7/8" dairesel konektör