


Susturucu U-1-B-NPT

Ürün numarası: 571280

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Atmosfere karşı akış	15102 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basınç seviyesi	80 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	233 g
Pnömatik bağlantı	1 NPT
Darbe emici elemanı malzemesi	PE
Vida dişli muylu malzemesi	Alüminyum
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum