



Vakum bloğu VABF-S4-1-V2B1-C-VH-20

Ürün numarası: 571425

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	2 mm
Susturucu yapı şekli	Açık
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Montaj konumu	herhangi bir
Ejektör karakteristiği	yüksek vakum Standart
Manuel kumanda	kilitlemeli basmalı üzeri örtülü
Entegre işlev	Elektrikli ejektör darbe valfi Kısma valfi Elektrikli açma/kapama valfi Elektrikli hava tasarrufu fonksiyonu Çek valf Susturucu açık Vakum anahtarı
Tasarım	modüler değil
Kısa devre dayanımı	evet
Ölçme büyüklüğü	Bağıl basınç
Ölçüm prensibi	piezodirençli
Anahtarlama fonksiyonu	Eşik değeri karşılaştırıcı
Valf fonksiyonu	5/3 basınçlandırılmış
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Histerezis ayar aralığı	-0.9 bar...0 bar
Eşik değerlerin ayar aralığı	-0.999 bar...0 bar
Çalışma basıncı	4 bar...8 bar
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Çalışma gerilimi aralığı DC	21.6 V...26.4 V
Endüktif koruyucu devre	MZ, MY, ME bobinlerine uyarlanmıştır
Boşta çalışma akımı	50 mA...150 mA
Maks. çıkış akımı	50 mA
Devreye girme süresi	100%
Gerilim düşüşü	1.5 V

Özellik	Değer
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 1,3 W
Aşırı yük dayanımı	mevcut
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Akışkan sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ses basınç seviyesi	78 dB(A)
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	1120 g
Basınç ölçüm aralığı	-1 bar...0 bar
Doğruluk ±% FS	3 %FS
Montaj türü	bağlantı plakasında
Pnömatik bağlantı 1	ISO 15407-2'ye göre 26 mm bağlantı plakası boyutu
Pnömatik bağlantı 3	ISO 15407-2'ye göre 26 mm bağlantı plakası boyutu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Vida malzemesi	Çelik galvanize
Soket gövdesi malzemesi	Çinko pres döküm nikel kaplı
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç altın kaplı
Kontrol camı malzemesi	PA
Tuş takımı malzemesi	TPE-U