


Kılavuz eksen ELFR-...-35- -

Ürün numarası: 571435

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	50 mm...800 mm
Boyut	35
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Kayar yatak Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Tahriksiz kılavuz eksen
Maks. ivmelenme	50 m/sn ²
Maks. hız	1 m/sn...3 m/sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
2. derece alan momentleri ly	3770 mm ⁴
2. derece alan momentleri lz	4190 mm ⁴
Maks. kuvvet Fy	50 N
Maks. kuvvet Fz	50 N
Maks. yüksüz yer değiştirme direnci	3 N
Referans hizmet ömrü	5000 km
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	0 g
0 mm strokta temel ağırlık	1200 g
10 mm strok başına ek ağırlık	23 g
Profil malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik kapağı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Kılavuz rayı malzemesi	Çelik
Kızak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı