

Kılavuz ekseni ELFR-...-45- -

Ürün numarası: 571436

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	50 mm...1000 mm
Boyut	45
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Kayar yatak Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Tahriksiz kılavuz ekseni
Maks. ivmelenme	50 m/sn ²
Maks. hız	1 m/sn...3 m/sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
2. derece alan momentleri Iy	15710 mm ⁴
2. derece alan momentleri Iz	17940 mm ⁴
Maks. kuvvet Fy	100 N
Maks. kuvvet Fz	100 N
Maks. yüksüz yer değiştirme direnci	6 N
Referans hizmet ömrü	5000 km
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	0 g
0 mm strokta temel ağırlık	2670 g
10 mm strok başına ek ağırlık	49 g
Profil malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik kapağı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Kılavuz rayı malzemesi	Çelik
Kızak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı