


Adaptör
VMPAL-F10-M7
Ürün numarası: 572380

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	17 g
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 10 mm
Pnömatik bağlantı 2	M7
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım