

Giriş modülü CPX-L-16DE-16-KL-3POL

Ürün numarası: 572606

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	(zincirleme bloku dahil) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Ürün ağırlığı	167 g
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	IP20
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet (monte edilmiş durumda)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ruhsat	c UL us - Listelenmiş (OL)
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli
LED göstergeler	1 toplu diagnostik 16 Kanal durumu
Diagnoz	Kanal başına kısa devre/aşırı yük
Parametrelendirme	Giriş geri dönme süresi Sinyal uzatma süresi Kısa devre sonrası davranış Modül denetimi
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tip. 15 mA
Giriş sayısı	16
Karakteristik eğri girişler	IEC1131-T2, Typ 01
Anahtarlama seviyesi	Sinyal 0: <= 5 V Sinyal 1:> = 15 V
Anahtarlama mantığı girişler	PNP (pozitif anahtarlama)
Giriş geri dönme süresi	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrelendirilebilir)
Modül başına maks. giriş toplam akım	1.8 A
Kanal - kanal elektriksel izolasyonu	hayır
Kanal elektriksel izolasyonu - Dahili bus	nein
Koruma (kısa devre)	modül başına dahili elektronik sigorta