

Giriş / Çıkış Modülü I/O Modülü CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL

Ürün numarası: 572607

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	(zincirleme bloku dahil) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Ürün ağırlığı	171 g
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	IP20
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet (monte edilmiş durumda)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ruhsat	c UL - Tanınan (OL)
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli
LED göstergeler	1 toplu diagnostik 16 Kanal durumu
Diagnoz	Kanal başına kısa devre/aşırı yük Çıkışlarda düşük voltaj
Çıkış sayısı	8
Parametrelendirme	Giriş geri dönme süresi Kanal başına Fail-safe Kanal başına güçler Kanal başına boş mod Sinyal uzatma süresi Kısa devre sonrası davranış Modül denetimi
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tip. 15 mA
Giriş sayısı	8
Karakteristik eğri girişler	IEC1131-T2, Typ 01
Anahtarlama seviyesi	Sinyal 0: ≤ 5 V Sinyal 1: > 15 V
Anahtarlama mantığı girişler	PNP (pozitif anahtarlama)
Giriş geri dönme süresi	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrelendirilebilir)
Modül başına maks. giriş toplam akım	1.8 A

Özellik	Değer
Çıkışların karakteristik eğrisi	IEC1131-T2
Anahtarlama mantığı çıkışlar	PNP (pozitif anahtarlama)
Modül başına maks. çıkış toplam akım	2 A
Kanal başına maks. akım beslemesi	0,25 A (6 W lamba yükü)
Kanal - kanal elektriksel izolasyonu	hayır
Kanal elektriksel izolasyonu - Dahili bus	nein
Koruma (kısa devre)	kanal başına dahili elektronik sigorta