

# L-Çabuk Bağlantı Rakoru QBML-1/8-1/4-U

Ürün numarası: 573060

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Nominal genişlik	0.118 in
Vida dişli muyluda conta türü	Kaplama
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	L şekli İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	5.16 ft-lbf
Ürün ağırlığı	0.564 oz
Montaj türü	Dış altıgen 7/16
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış 1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 1/4" olan hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 °F...140 °F
Gevşetme halkası rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı PBT
Dış contası malzemesi	PTFE
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşimli paslanmaz çelik