

Adaptör VAVE-C8-1R1

Ürün numarası: 573194

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Sinyal durumu göstergesi	LED
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Montaj konumu	herhangi bir
Sıkma torku	0.25 Nm
Ürün ağırlığı	3.5 g
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu / 2 kutuplu M8 / - Soket / soket
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Montaj türü	merkezi vidalı M2 solenoid valf üzerinde
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA
Fiş kontakları malzemesi	Bronz