

Bağlantı Rayı|terminal şerit VABM-L1-10G-G18-6-GR

Ürün numarası: 573425

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	10.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	6
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	397 g
Kontrol havası bağlantısı 12/14	M5
Kontrol tahliye havası bağlantısı 82/84	M5
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Pnömatik bağlantı 5	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım