

# Bağlantı Rayı|terminal şerit VABM-L1-10HW-G18-4-GR

Ürün numarası: 573434

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                        | Değer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izgara ölçüsü                                  | 10.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montaj konumu                                  | herhangi bir                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maks. valf yeri sayısı                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ruhsat                                         | c UL us - Tanınan (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                    | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LABS uygunluğu                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir.Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir. |
| Temiz oda sınıfı                               | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Depolama sıcaklığı                             | -20 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ürün ağırlığı                                  | 388 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontrol havası bağlantısı 12/14                | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 82/84        | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pnömatik bağlantı 1                            | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pnömatik bağlantı 2                            | M7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pnömatik bağlantı 3                            | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pnömatik bağlantı 4                            | M7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pnömatik bağlantı 5                            | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Malzeme hakkında not                           | RoHS uyumlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bağlantı rayı malzemesi                        | Dövme alüminyum alaşım                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |