


Bağlantı Rayı|terminal şerit VABM-L1-14W-G14-5-GR

Ürün numarası: 573501

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Izgara ölçüsü | 16 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. valf yeri sayısı | 5 |
| Ruhsat | c UL us - Tanınan (OL) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.Istisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir. |
| Temiz oda sınıfı | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6 |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 940 g |
| Kontrol havası bağlantısı 12/14 | M5 |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 82/84 | M5 |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 4 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 5 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bağlantı rayı malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |