

# Bağlantı Rayı|terminal şerit VABM-L1-...

Ürün numarası: 573605

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik  | Değer   |
|--|---|
| Izgara ölçüsü                                  | 10,5 mm<br>16 mm<br>19 mm   |
| Montaj konumu                                  | herhangi bir  |
| Maks. valf yeri sayısı                         | 24  |
| Ruhsat   | c UL us - Tanınan (OL)  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                    | 2 - orta derece korozyona maruziyet   |
| LABS uygunluğu                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir. |
| Temiz oda sınıfı                               | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6  |
| Depolama sıcaklığı                             | -20 °C...60 °C  |
| Kontrol havası bağlantısı 12/14                | M5  |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 82/84        | M5  |
| Pnömatik bağlantı 1                            | G1/8<br>G1/4<br>G3/8  |
| Pnömatik bağlantı 2                            | M5<br>M7<br>G1/8<br>G1/4  |
| Malzeme hakkında not                           | RoHS uyumlu   |
| Bağlantı rayı malzemesi                        | Dövme alüminyum alaşım  |