


Besleme modülü VMPAL-SP-QS8

Ürün numarası: 573645

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	23.2 mm
Uzunluk	107.3 mm
Entegre işlev	elektriksel birleştirme modülü ile
Valf terminal yapısı	Karıştırılabilir valf boyutları
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrol basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	50 g
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Besleme modülü malzemesi	Dövme alüminyum alaşım PA takviyeli