


## Besleme modülü VMPAL-SP-QS5/16"

Ürün numarası: 573646

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                     | Değer                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Genişlik                    | 23.2 mm                                |
| Uzunluk                     | 107.3 mm                               |
| Entegre işlev               | elektriksel birleştirme modülü ile     |
| Valf terminal yapısı        | Karıştırılabilir valf boyutları        |
| Çalışma basıncı             | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Kontrol basıncı             | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar     |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet          |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Ortam sıcaklığı             | -5 °C...50 °C                          |
| Ürün ağırlığı               | 50 g                                   |
| Pnömatik bağlantı 1         | dış çapı Ø 5/16" olan hortum için      |
| Malzeme hakkında not        | RoHS uyumlu                            |
| Besleme modülü malzemesi    | Dövme alüminyum alaşım<br>PA takviyeli |