


Güç kaynağı soketi NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Ürün numarası: 573855

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standart dayalı	NFPA/T3.5.29 R1-2007
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Bağlantı frekansı	100
Ürün ağırlığı	680 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışına ilişkin not	Kablo çıkışı, endüstri standardı uyarınca değil. CPX koruyucu başlığa uyarlanmıştır.
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	G7/8, NFPA/T3.5.29 R1-2007'ye göre kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	5
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	5
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Vida kilidi
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	5
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	5
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...300 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...300 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	9 A
Aşırı gerilim direnci	4 kV
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo özelliği	Standart
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	65 mm
Kablo çapı	8.7 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,2 mm
Kablo yapısı	5 x 1,5 mm ²

Özellik	Değer
İletkenin nominal kesiti	1.5 mm ²
Koruma türü	IP65 IP67
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	siyah
Gövde malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde rengi	siyah
Vidalı kilitleme malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç, altın kaplı