


Baęlantı Rayı|terminal řerit VABM-L1-14G-G14-20-M-GR

Ürün numarası: 573934

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü | 16 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. valf yeri sayısı | 20 |
| Ruhsat | c UL us - Tanınan (OL) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ürün aęırlığı | 2655 g |
| Kontrol havası baęlantısı 12/14 | M5 |
| Kontrol tahliye havası baęlantısı 82/84 | M5 |
| Pnömatik baęlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik baęlantı 3 | G1/4 |
| Pnömatik baęlantı 5 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Baęlantı rayı malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |