


# Bağlantı Rayı|terminal şerit VABM-L1-14W-G14-24-M-GR

Ürün numarası: 573938

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                      | Değer                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Izgara ölçüsü                                                | 16 mm                                                                |
| Montaj konumu                                                | herhangi bir                                                         |
| Maks. valf yeri sayısı                                       | 24                                                                   |
| Ruhsat                                                       | c UL us - Tanınan (OL)                                               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                                  | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                  |
| LABS uygunluğu                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                    |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk               | Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a) |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6                                         |
| Depolama sıcaklığı                                           | -20 °C...60 °C                                                       |
| Ürün ağırlığı                                                | 2859 g                                                               |
| Kontrol havası bağlantısı 12/14                              | M5                                                                   |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 82/84                      | M5                                                                   |
| Pnömatik bağlantı 1                                          | G1/4                                                                 |
| Pnömatik bağlantı 2                                          | G1/8                                                                 |
| Pnömatik bağlantı 3                                          | G1/4                                                                 |
| Pnömatik bağlantı 4                                          | G1/8                                                                 |
| Pnömatik bağlantı 5                                          | G1/4                                                                 |
| Malzeme hakkında not                                         | RoHS uyumlu                                                          |
| Bağlantı rayı malzemesi                                      | Dövme alüminyum alaşım                                               |