

# Elektrik bağlantı plakası VAVE-L1-1VK6-LP

Ürün numarası: 573941

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                           | Değer                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kablo özelliği                    | statik uygulamalar için                                              |
| Ters polarite koruması            | iki kutuplu                                                          |
| İlave fonksiyonlar                | Kıvılcım sönmesi                                                     |
| Sinyal durumu göstergesi          | LED                                                                  |
| Nominal çalışma gerilimi DC       | 12 V<br>24 V                                                         |
| Aşırı gerilim direnci             | 0.8 kV                                                               |
| Kirlenme derecesi                 | 3                                                                    |
| Korozyon direnci sınıfı KBK       | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                  |
| LABS uygunluğu                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                    |
| Koruma türü                       | IP65                                                                 |
| Ortam sıcaklığı                   | -5 °C...60 °C                                                        |
| Montaj konumu                     | herhangi bir                                                         |
| Maks. sıkma torku                 | 0.27 Nm                                                              |
| Min. kablo bükülme yarıçapı       | 34 mm                                                                |
| Ürün ağırlığı                     | 11 g                                                                 |
| Elektrik bağlantısı               | 2 kutuplu / 2 damarlı<br>Açılı soket / kablo<br>kare tasarım/açık uç |
| Kablo yapısı                      | 2 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                             |
| Kablo çapı                        | 3.4 mm                                                               |
| Kablo çapı toleransı              | ± 0,1 mm                                                             |
| Kablo uzunluğu                    | 0.5 m                                                                |
| Damar uçları                      | Kablo pabucu                                                         |
| Koruyucu topraklama bağlantısı    | mevcut değil                                                         |
| Montaj türü                       | kendinden kılavuzlu vidalı solenoid valf üzerinde                    |
| Gövde rengi                       | siyah                                                                |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu                                                          |
| Kapak malzemesi                   | PA                                                                   |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | EPDM                                                                 |
| Gövde malzemesi                   | PA                                                                   |
| Kablo kılıfı malzemesi            | TPV                                                                  |

| Özellik        | Değer                             |
|----------------|-----------------------------------|
| Vida malzemesi | Su verilmiş ve temperlenmiş çelik |