

Elektrik bağlantı plakası VAVE-L1-1K9-LR

Ürün numarası: 573948

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Kablo özelliği	statik uygulamalar için
Ters polarite koruması	iki kutuplu
İlave fonksiyonlar	Kıvılcım sönmesi Tutma akımı azaltımı
Sinyal durumu göstergesi	LED
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Kirlenme derecesi	3
Ruhsat	RCM işareti
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. sıkma torku	0.27 Nm
Min. kablo bükülme yarıçapı	34 mm
Ürün ağırlığı	92 g
Elektrik bağlantısı	2 kutuplu / 2 damarlı Açılı soket / kablo kare tasarım/açık uç
Kablo yapısı	2 x 0,25 mm ²
Kablo çapı	3.4 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,1 mm
Kablo uzunluğu	5 m
Damar uçları	Kablo pabucu
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Montaj türü	kendinden kılavuzlu vidalı solenoid valf üzerinde
Gövde rengi	siyah
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	PA

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM
Gövde malzemesi	PA
Kablo kılıfı malzemesi	TPV
Vida malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik