


Pnömatik Valf Hava tetiklemeli valf VUWG-L10A-M52-M-M3

Ürün numarası: 574250

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek bobinli
Çalıştırma türü	pnömatik
Valf boyutu	10 mm
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	80 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	M3
Çalışma basıncı	-0.9 bar...8 bar
Tasarım	Piston sürgüsü
Gerі alma türü	mekanik yay
İzgara ölçüsü	10.5 mm
Hava tahliye fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Manuel kumanda	yok
Kontrol türü	doğrudan
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Örtüşme	pozitif kapsama
Kontrol basıncı	3 bar...10 bar
Vakum uygunluğu	evet
Kapama anahtarlama süresi	16 ms
Açma anahtarlama süresi	5 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 5
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	34 g
Montaj türü	PR rayı üzerinde geçiş deliği ile isteğe bağlı olarak:

Özellik	Değer
Kontrol havası bağlantısı 12	M5
Kontrol havası bağlantısı 14	M5
Pnömatik bağlantı 1	M3
Pnömatik bağlantı 2	M3
Pnömatik bağlantı 3	M3
Pnömatik bağlantı 4	M3
Pnömatik bağlantı 5	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum eloksallı