


# L-Uzun-Çabuk Bağlantı Rakoru QBMLL-M5-5/32-U-M

Ürün numarası: 574303

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	0.098 in
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Tasarım	L şeklinde, uzun
Hazne boyutu	0
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	0.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Ürün ağırlığı	0.282 oz
Montaj türü	Dış altıgen SW8
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış M5
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 °F...140 °F
Gevşetme halkası rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Dış contası malzemesi	NBR
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik