

# Kontrol ünitesi

## CDPX-X-A-W-13

Ürün numarası: 574413  
Üretimden kalkacak ürün

13" operatör ünitesi, geniş dokunmatik ekran.  
İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Derinlik	56 mm
Yükseklik	267 mm
Uzunluk	336 mm
Maks. ön panel kalınlığı	4 mm
Gerçek zamanlı saat	evet
Olay listesi	2.048
Reçete hafızası	32 Kilobyte
Sayfalar	1.000
Etiketler	10.000
Parçacıklar	2.000
Sayfa başına nesnelere	2.000
Kullanıcı	50
Eş zamanlı müşteri erişim denemeleri	4
Trend tampon	30
Trend parçacığı başına kavisler	5
Tarifler	32
Tarife başına parametre setleri	32.000
Olay tamponu	4
Olay tamponu başına olaylar	2.048
Alarmlar	2.000
Sayfa başına java script dosya boyutu	8 Kilobyte
Proje boyutu	30
Zamanlayıcı	30
Desteklenen PLC protokolleri	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Gerçek zamanlı saat sapması	130 h / ay
Renk sayısı	64 k
Sistem LED'lerinin sayısı	1
Gösterge	TFT renk
Gösterge özelliği	Touchscreen
Gösterge ebadı	13,3"
Yedek akü	Li-pil, şarj edilebilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Gösterge çözünürlüğü	WXGA, 1280x800 Pixel
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma gerilimindeki akım tüketimi	1,2 A
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	5 - 85 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP65 ön, IP20 arka
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	2.800 g
PLC arayüzü	Ethernet RS485
USB arayüzü	evet
SD kart yuvası	1
Ethernet arabirimi	RJ45 10/100 MBd
Bağlantı şekli	Ön panel montajı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Programlama yazılımı	Designer Studio