


3-D Handling sistemi DHSR-50-EGC185TB-2EGC185TB-EGC185SP

Ürün numarası: 574559

FESTO

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak
bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj	üç boyutlu rampa 50
Etkin yük	0 ... 50 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	EGC-185-SP
Silindir sistemi, Z eksen	Elektriksel Milli
Orta konum, Z eksen	İsteğe bağlı
Strok, Z eksen	0 ... 1.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Z eksen	± 0,02 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	2x EGC-185-TB
Silindir sistemi, Y eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği 2x
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 1.500 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,08 mm ± 0,08 mm
Silindir ünitesi, X eksen	EGC-185-TB
Silindir sistemi, X eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, X eksen	İsteğe bağlı
Strok, X eksen	0 ... 8.500 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, X eksen	± 0,08 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,08 mm