



Bernoulli tutucu OGGB-140-G18-2-Q

Ürün numarası: 574568

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Bağlantı konumu	üst/yan
Tutucu çapı	140 mm
Çalışma basıncı	0 bar...6 bar
Nominal çalışma basıncı	1 bar
Nominal çalışma basıncında hava tüketimi	110 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Nominal çalışma basıncında ses basınç seviyesi	65 dB(A)
Nominal çalışma basıncında ses gücü seviyesi	78 dB(A)
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	6 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	12 N
Montaj türü	dişi dişi ile
Pnömatik bağlantı	G1/8
Alternatif bağlantılar	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Ara parçası malzemesi	NBR POM
Ürün ağırlığı	348 g