


Ana valf C-5/2-1/4

Ürün numarası: 5750

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1400 l/dak
Çalışma basıncı	1 bar...10 bar
Nominal genişlik	6.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Manuel kumanda	basmalı
Kontrol basıncı	2 bar...10 bar
Maks. anahtarlama frekansı	40 Hz
Kapama anahtarlama süresi	28 ms
Açma anahtarlama süresi	24 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	bağlantı plakasında
Kontrol havası bağlantısı 12	G1/8
Kontrol havası bağlantısı 14	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Diyafram malzemesi	PUR