

Giriş / Çıkış Modülü I/O Modülü CDPX-EA-V1

Ürün numarası: 575300

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj derinliği	34 mm
Yükseklik	89 mm
Uzunluk	125 mm
Ruhsat	C-tick c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 5 - 85 yoğuşmayan
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	230 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Dijital girişler, adet	20
Dijital girişler, hızlı sayma girişleri	2
Dijital girişler, artımlı enkoder bağlantısı	2
Dijital girişler, giriş sinyali gecikmesi	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Dijital girişler, giriş gerilimi/akımı	24 VDC
Dijital girişler, DOĞRU için nominal değer	12 - 30 VDC
Dijital girişler, YANLIŞ için nominal değer	0 V
Dijital girişler, elektriksel izolasyon	evet
Analog girişler, adet	4
Analog girişler, çözünürlük	12 bit

Özellik	Değer
Analog girişler, sinyal aralığı	0 - 10 V 0 - 20 mA 8 tek uçlu / 4 fark PT 100 ± 10 V
Analog girişler, 25°C'de mutlak doğruluk	% 0,1
Analog girişler, 25 °C'de doğrusallık hatası	%0,1 FS
Analog girişler, giriş direnci	47 Ohm
Dijital çıkışlar, sayı	12
Dijital çıkışlar, çıkış gerilimi	12 - 30 V DC
Dijital çıkışlar, çıkış akımı	0,5 A
Dijital çıkışlar, elektriksel izolasyon	evet
Dijital çıkışlar, kısa devre dayanımı	evet
Dijital çıkışlar, aşırı yük dayanımı	evet
Analog çıkışlar, sayı	4
Analog çıkışlar, çözünürlük	12 bit
Analog çıkışlar, maks. yük direnci	470 Ohm
Analog çıkışlar, sinyal aralığı	± 10 V
Analog çıkışlar, 25°C'de doğrusallık hatası	±% 0,2