

Bus Baęlantı CDPX-F-CO

Ürün numarası: 575301

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Montaj derinlięi	24 mm
Yükseklik	91 mm
Uzunluk	41 mm
Ruhsat	C-tick c UL us - Listelenmiř (OL)
CE iřareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA iřareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleřik Krallık düzenlemelerine göre Birleřik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluęu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklıęı	-20 °C...70 °C
Baęıl nem	% 5 - 85 yoęuřmayan
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklıęı	0 °C...50 °C
Ürün aęırlıęı	150 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Fieldbus arayüzü, türü	CANopen
Fieldbus arayüzü, baęlantı teknolojisi	Soket Sub-D 9 kutuplu
Fieldbus arayüzü, aktarım oranı	9,6 kbit/s ila 1 Mbit/s