


Soket
NECU-M-S-A12G4-IS
Ürün numarası: 575719

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarta dayalı	EN 61076-2-101
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	38 g
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu Yaylı terminal M12x1 Düz soket
Soket kodlama	A
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
İzin verilen kablo çapı	4 mm...8 mm
Bağlantı kesiti	0.14 mm²...0.5 mm²
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	-40 °C...85 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm nikel kaplı
Fiş kontakları malzemesi	Bronz altın kaplı