

Baęlantı takımı
SAMH-S-N8-L-MK
Ürün numarası: 575816

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Tasarım	T oluęu için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ortam sıcaklıęı	-40 °C...85 °C
Montaj türü	geçmeli vidalanarak sabitlenmiř Yukarıdan oluęa yerleřtirilebilir
Maks. sıkma torku	0.6 Nm
Ürün aęırlıęı	1.91 g
Kapak malzemesi	PA
Klemens bloęu malzemesi	yüksek alařımlı elik
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L