


Soket
NECC-S1G9-C2-M
Ürün numarası: 576031

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik	39,4 mm
Uzunluk	58 mm
Ürün ağırlığı	24 g
Fieldbus arayüzü	Sub-D, 9 kutuplu, soket
Elektrik bağlantısı	9 kutuplu / 9 kutuplu Sub-D / vidalı terminal
Baud hızı	1 Mbit/sn
İzin verilen kablo çapı	8 mm 8 mm
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-20 °C...70 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet