


Stoper Silindir DFSP-50-30-DS-PA

Ürün numarası: 576149

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	30 mm
Piston çapı	50 mm
Sönümleme	Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Piston Piston mili Profil borusu
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	yuvarlak piston mili
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti	6280 N
Anahtarlama işlemi sırasında izin verilen yanıl kuvvet	1570 N
Maks. döngü frekansı	5 Hz
Montaj türü	geçiş deliği ile dişi dişi ile aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kovan vidaları malzemesi	Galvanize çelik
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Makara malzemesi	Galvanize çelik

Özellik	Değer
Silindir borusu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım sürgülü eloksallı