

# Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu VABM-B10-20E-G38-2

Ürün numarası: 576339

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                      | Değer                               |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü                | 22 mm                               |
| Montaj konumu                | herhangi bir                        |
| Maks. valf yeri sayısı       | 2                                   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK  | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu               | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Ürün ağırlığı                | 680 g                               |
| Montaj türü                  | geçiş deliği ile                    |
| Kontrol havası bağlantısı 12 | G1/8                                |
| Kontrol havası bağlantısı 14 | G1/8                                |
| Pnömatik bağlantı 1          | G3/8                                |
| Pnömatik bağlantı 3          | G3/8                                |
| Pnömatik bağlantı 5          | G3/8                                |
| Malzeme hakkında not         | RoHS uyumlu                         |
| Bağlantı rayı malzemesi      | Dövme alüminyum alaşım              |